


AC6355

Kompakte Schleifring-Kapsel

in vielfältigen Ausführungen

- Schnell lieferbare Standard-Ausführung
- Geeignet zur Übertragung von hohen digitalen Datenraten, analogen Signalen und elektrischen Leistungen
- Bis 56 Ringe
- Ringe und Bürsten vergoldet
- Hohe Zuverlässigkeit / Lange Lebensdauer
- Kompaktes Design
- 90° V-Nut Design
- Niedriges Drehmoment



Elektrische Daten	36 Ringe	56 Ringe
Konfiguration:	36 x 2 A	56 x 2 A
	4 x 5 A und 28 x 2 A	4 x 5 A und 48 x 2 A
	4 x 10 A und 20 x 2 A	4 x 10 A und 40 x 2 A
Spannung:	210 VDC	210 VDC
Allgemeine elektrische Daten		
Spannungsfestigkeit:	250 VAC bei 60 Hz, zwischen jedem und allen anderen Ringen	
Isolationwiderstand:	1000 MOhm bei 500 VDC	
Rauschen:	< 60 mOhm @ 6 VDC, 50 mA, 10 U/min.	
Mechanische Daten		
Litzen-Ausführung:	2 A: AWG 26 (0.14 mm ²)	
	5 A: AWG 20 (0.56 mm ²)	10 A: AWG 16 (1.23 mm ²)
Allgemeine mechanische Daten		
Drehzahl:	bis zu 250 U/min. endlos drehend	
Temperaturbereich:	- 40 °C+ 80 °C	
Litzen-Länge:	600 mm als Standard (1200 mm optional)	
Befestigung:	Flansch (andere auf Anfrage)	


Optionen

- 50 oder 75 Ω Koax-Ringe und -Kabel (RG 178, RG 179)
- Aluminiumgehäuse
- Dichtung

Bestell-Angaben Grundausführung



AC6355 Kompakte Schleifring-Kapsel



L = Kapsellänge		
Anzahl Ringe	Kapsellänge (L)	Kapsellänge (A)
36	66.04	52.40
56	88.90	75.30

Farbcode für Anschlusslitzen

Ring #	Farbcode	Ring #	Farbcode	Ring #	Farbcode	Ring #	Farbcode
#1	SW	#15	WS/GE	#29	WS/SW	#43	BL
#2	BN	#16	WS/GN	#30	WS/BN	#44	VIO
#3	RT	#17	WS/BL	#31	WS/RT	#45	GR
#4	OR	#18	WS/VIO	#32	WS/OR	#46	WS
#5	GE	#19	SW	#33	WS/GE	#47	WS/SW
#6	GN	#20	BN	#34	WS/GN	#48	WS/BN
#7	BL	#21	RT	#35	WS/BL	#49	WS/RT
#8	VIO	#22	OR	#36	WS/VIO	#50	WS/OR
#9	GR	#23	GE	#37	SW	#51	WS/GE
#10	WS	#24	GN	#38	BN	#52	WS/GN
#11	WS/SW	#25	BL	#39	RT	#53	WS/BL
#12	WS/BN	#26	VIO	#40	OR	#54	WS/VIO
#13	WS/RT	#27	GR	#41	GE	#55	SW
#14	WS/OR	#28	WS	#42	GN	#56	BN

2 A Litzen sind farbcodiert, 5 und 10 A Litzen sind schwarz nummeriert

Kontaktadresse:

Peromatic GmbH

Gubelstrasse 28
CH-8050 Zürich

Fon +41-(0)43 300 60 60
Fax +41-(0)43 300 60 79

info@peromatic.ch
www.peromatic.ch

Peromatic GmbH

rue Confédération 29
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Fon +41-(0)32 927 37 20
Fax +41-(0)32 927 37 22